

**Vidinio griovelio įpjovimo peilis, apvalus, dešininis, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W:
4,2/1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270330 4,2/1
GTIN	4045197465764
Produktų klasė	21I

Aprašas

Vidinio griovelio įpjovimo peilis, apvalus, dešininis 4,2/1 mm Koto Ø d: 4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro F: 1,95 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$: 0,8 mm
Spindulys R: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø d	4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro F	1,95 mm
Mažiausias Ø D _{min}	4,2 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	0,8 mm
Spindulys R	0,5 mm
Iškyšos ilgis L ₁	15 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₁ = 15 mm