

**Dalinio profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 3,5-5 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270744 3,5-5
GTIN	4045197369666
Produktų klasė	21J

Aprašas**Aprašymas:**

Dalinio profilio plokštelė 60° išoriniam sriegiui.

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Sriegio tipas: M

Sriegio tipas: MF

Sriegio tipas: M-LH

Sriegio tipas: MF-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Storis: 4,76 mm

Plokštelės dydis l: 22 mm

Techninis aprašymas

Serija	Sriegių tekinimas, išorinis
Ašmenys	HM
maksimalus sriegio žingsnis	5 mm
Sriegio žingsnis	3,5 mm
Kietlydinys	HB7010

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	4,76 mm
Plokštelės dydis I	22 mm