



Skaitmeninis indikatorius Padala 0,005 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434022 12,5
GTIN	4059192014315
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu (12 mm), ryškiu LCD ekranu. Dėl Reference sistemos įjungus iškart galima matuoti. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, Preset (išankstinis matmenų nustatymas), matavimo krypties pakeitimas, Auto-Off (pasirinktinai). Lock funkcija: Klaviatūros užraktas nuo atsitiktinių mygtukų paspaudimo. IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 434900; 434910; 434915. Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Korpuso Ø	60 mm
Korpuso storis	28 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Matavimo jėga	0,5 – 1 N
Padalos vertė, pasirenkama	0,0001 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,005 mm
IP apsaugos klasė	IP 52
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,015 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/434022-12,5>