



## Juostinis griebtukas su kintamosios srovės adapteriu ir magnetiniu pritvirtinimu



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	084360
GTIN	2050000968891
Produktų klasė	08J

### Aprašas

#### Aprašymas:

Reguliuojamų apsukų juostinis griebtukas, 12 V žemos įtampos variantas (su kintamosios srovės adapteriu) mobiliam naudojimui pagal poreikį. Tvirtinamas magnetu prie mašinos korpuso nenaudojant jokių įrankių.

#### Paskirtis:

Alyvos juostiniai griebtukai naudojami **pašalinti pašalinėms alyvoms** ir atplaišoms iš aušinančių tepalų. Taip bus išvengta **bakterijų susidarymo** ir ženkliai pailgintas aušinančių tepalų laikymo laikas, bei smarkiai sumažintas kvapų ir garų susidarymas. Po bent 2 valandų laikymo ramiai (pašalinės alyvos susikaupia paviršiuje) įmerkite juostinį griebtuką maždaug 10-40 mm į aušinantį tepalą ir pritvirtinkite vienu iš būdų. Reikia naudoti 2-12 valandų. Griebtukas nukreipia nešvarumus į kitą indą.

### Techninis aprašymas

### Priedai

Atsarginė juosta juostiniam griebtukui Nr. 084360	084369
Maitinimo blokas juostiniam griebtukui Nr. 084360	084366
Vėdinimo pompa	084364