



## Šlifavimo akmenukas smulkus, AR, Tipas: ZY2025



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	550700 ZY2025
GTIN	4045197239365
Produktų klasė	51E

### Aprašas

#### Aprašymas:

**GARANT šlifavimo akmenukai** (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe. Keraminės šlifavimo galvutės iš **rožinio korundo (AR)**. Vidutinio kietumo modelis. Smulkūs grūdeliai. Koto ilgis 40 mm.

#### Paskirtis:

Universalus **nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno** bei **plieno liejinių** apdirbimas.

Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 – 50 m/s.

Šlifavimo priemonių kodas: A

Galvos Ø: 20 mm

Galvutės ilgis: 25 mm

Koto Ø: 6 mm

### Techninis aprašymas

Koto ilgis	40 mm
Galvos Ø	20 mm
Smulkumo laipsnis	smulkiadantis
Galvutės ilgis	25 mm
Koto Ø	6 mm

Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	AR