

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Lenktas kūginis šepetys Dvipusio pynimo, plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø × sriegis: 115XM14 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Produktų klasė	57L

Aprašas

Aprašymas:

Lenktas **kūginis šepetys** su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą.

Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

Paskirtis:

Dviejų krypčių pynimas (dešininis / kairinis) dar stipresniam poveikiui, atliekant sudėtingus valymo darbus. Labai tinka kampų ir kraštų valymui, mažas spindulinis mušimas.

Idealiai tinka apdirbimui sunkiai prieinamose vietose ir sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Su **vidiniu sriegiu M14** tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoiklių.**

Sriegis: M14

Užimamas plotis: 12 mm

Šerių aukštis: 24 mm

Pynių kiekis: 20

maksimalus sūkių skaičius: 12500 min⁻¹

Techninis aprašymas

Šerių storis	0,5 mm
Pynių kiekis	20

Šepčio Ø	115 mm
Šerių aukštis	24 mm
maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
Sriegis	M14
Užimamas plotis	12 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	Dvipusis pynimas