



Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 50 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	638610
GTIN	4018754079407
Produktų klasė	63A

Aprašas

Aprašymas:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams / veržlėms gs_profil_6kant-einsatz M5 – M22. Uždegimo žvakės 16 ir 20,8 mm.

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu gs_profil_6kant M5 – M12.

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

12-briaunės galvutės: 23 vnt. Nr. 642100

dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Galvutės, ypač ilgos, 12-briaunės: 7 vnt. Nr. 642500

dyd. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Galvutės uždegimo žvakėms: 2 vnt. Nr. 642450

dyd. 16; 20,8

Galvutės su šarnyru: 6 vnt. Nr. 642600

dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Galvutės, 6-briaunės: 5 vnt. Nr. 643200

dyd. 4; 5; 6; 8; 10

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000

dyd. 75; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600

Šarnyrinė rankena: 1 vnt. Nr. 641200
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100
Laikoma: Lakštinio plieno dėžė
Ilgis: 540 mm
Plotis: 290 mm
Aukštis: 53 mm
Pavaros keturbriaunis: 1/2 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos: 8–34 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 4–10 mm

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	50
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	galvutės 6-briaunės
Raktų dydžių matmenys	metrais
12-briaunių galvučių dydžių ribos	8-34 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-10 mm
Pakuotė	Lakštinio plieno dėžė
Ilgis	540 mm
Plotis	290 mm
Aukštis	53 mm