



Tiesios replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos panardinant pagal VDE, Visas ilgis: 200 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	713335 200
GTIN	4003773016069
Produktų klasė	73F

Aprašas

Aprašymas:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti. **Rankenos, dengtos plastikiu, kad būtų galima dirbti esant iki 1000 V įtampai pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Chromuotos replės, plastikiu padengtos rankenos, **izoliuotos panardinant.**

Norma:

DIN ISO 5745

Medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Žiaunų ilgis: 73 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Žiaunų ilgis	73 mm
Rankena	su plastikine danga, izoliuotas panardinant
Žiočių forma	ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745

Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	chromuotas