



RDHX 0501 MOSN positief, HB7635, Type: INOX



Bestelgegevens

Bestelnummer	212189 INOX
GTIN	4045197746603
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,12 mm

ISO-code wisselplaat: RDHX 0501 MOSN

Type: INOX

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	RDHX 0501 MOSN
Type	INOX
Maximale snijdiepte a_{pmax} bij het kanten	2,5 mm
Maximale snijdiepte a_{pmax} bij volle groeven	1,1 mm
Snijmateriaal	HM

Serie	Kopieer-vlakfrees
Soort	HB7635
Voeding f_z per tand	0,12 mm