


**APMT 180516 ER, HB8630, Type: INOX**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215283 INOX
GTIN	4045197747761
Artikelklasse	21A

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \max} = 9$  mm.

Voeding  $f_z$  per tand: 0,2 mm

Maximale snijdiepte  $a_{p \max}$  bij volle groeven: 5 mm

**Technische beschrijving**

Type	RVS
Voeding $f_z$ per tand	0,2 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij het kanten	9 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij volle groeven	5 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 180516 ER
Soort	HB8630
Snijmateriaal	HM

