

**Set korte boren HSS-E nr. 113001, met cassette, Type: 1-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113010 1-10
GTIN	4045197765338
Artikelklasse	11B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 1897.

**Opmerking:**

Ø 1 - 3,5 mm: boor met cilindrische schacht, **zonder spanvlakken.**

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 1897

Type: N

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Boorbereik: 1 - 10 mm

Aantal boren: 19

Boren steeds oplopend: 0,5 mm

**Technische beschrijving**

Aantal boren	19
Boren steeds oplopend	0,5 mm

Boorbereik	1 - 10 mm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 1897
Type	N
Tolerantie nominale $\emptyset$	h8
Tophoek	130 graden
Gekleurde ring	zonder