

**SPGT 060304, HU7815, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218305 ALU
GTIN	4045197765451
Artikelklasse	21A

Omschrijving

SPGT 060304 ALU Hoekradius: 0,4 mm
Voeding f_z per tand: 0,12 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,12 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,4 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij volle groeven	3,5 mm
Correctiefactor f_z	2,5
ISO-code wisselplaat	SPGT 060304
Soort	HU7815
Snijmateriaal	HM
Plaatdikte S	3,18 mm

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen