

**Afsteekplaat rechts 5°, HB7020, Steekbreedte w: 2 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273656 2
GTIN	4045197770707
Artikelklasse	21J

**Omschrijving**

Afsteekplaat rechts 5° 2 mm Tolerantie steekbreedte w:  $\pm 0,03$  mm  
Voeding f: 0,05 - 0,15 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	2 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkant	2

Wisselplaatprofiel	rechts
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien