



Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 33-delig metrisch / inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	634711
GTIN	4018754260430
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M4 – M14, voor bouten / moeren met schroefdraad tot 9/16 inch (Amerikaanse inchmaten).

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

Doppen 12-kant: 16 st. nr. 637000

maat 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Doppen 12-kant: 12 st. nr. 637100 maat 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8

Dwarsgreep: 1 St. nr. 635700

Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm

Cardangewricht: 1 St. nr. 636200

Ratel: 1 St. nr. 635000

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Hoogte: 57 mm

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 7-22 mm

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 1/4-7/8 inch

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	7-22 mm
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	1/4-7/8 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch / inch
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Lengte	413 mm
Breedte	230 mm
Hoogte	57 mm
Producttype	Dopsleutel