

WELDAS®

Handschoen voor lassers 44-3008LB**Bestelgegevens**

Bestelnummer	094135
GTIN	8718564523454
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hittebestendige handschoen met **glasvezel inzet** en **handrug van rundsplitleder** voor extra bescherming tegen stralingshitte. Met 5-laags KEVLAR® naad. Maat: 200 × 150 mm.

Toepassing:

In combinatie met veiligheidshandschoenen voor lassers.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Material de base: Fibra de vidrio

Backing material: Glass fibre

Rungon materiaali: Lasikuitu

Matériau support: Fibres de verre

Hordozóanyag: Üvegszál

Materiale supporto: Fibra di vetro

Technische beschrijving

Handschoentype	Lashandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie III
Dragermateriaal	Glasvezel

Maat	200
Materiaal	Rundsplitleder
Kleur	bruin
Producttype	Lashandschoenen