

**Garant**
**Uitdraai-insert binnen rechts, L1 = 6 mm, Ø Dmin: 1 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270510 1
GTIN	4045197802118
Artikelklasse	21I

**Omschrijving**

Uitdraai-insert binnen rechts 1 mm Schacht-Ø d: 4 mm  
 Punt-midden-afstand F: 0,49 mm  
 maximale snijdiepte  $t_{max}$ : 0,15 mm  
 Radius R: 0,1 mm

**Technische beschrijving**

Radius R	0,1 mm
Schacht-Ø d	4 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	0,15 mm
Punt-midden-afstand F	0,49 mm
Minimale Ø $D_{min}$	1 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/omw.
Voeding f in RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/omw.
Afkoppellengte $L_1$	6 mm
Productnaamattribuut	$L_1 = 6$ mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

