

Garant
XDPW 120408 SR, HB7525, Type: ST1400


Bestelgegevens

Bestelnummer	212973 ST1400
GTIN	4045197812667
Artikelklasse	25A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Voeding f_z per tand: 1 mm

ISO-code wisselplaat: XDPW 120408 SR

Hoekradius: 0,8 mm

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 2,6 mm

Technische beschrijving

Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2,6 mm
ISO-code wisselplaat	XDPW 120408 SR
Hoekradius	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij het kanten	1,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij volle groeven	1,8 mm
Correctiefactor f_z	2,5
Soort	HB7525

Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,8 mm
Voeding f_z per tand	1 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen