

**HOLEX®****Schuifmaat nonius 1/50 met ronde dieptemaat, Meetbereik: 150 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410205 150
GTIN	4045197202949
Artikelklasse	42A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd. Vastzetschroef aan bovenkant.

Dieptemaat: Ø 1,9

Materiaal: Edelstaal, RVS

alle delen: gehard

Schroefdraadtabel: Schuifmaattabel

Norm: DIN 862

Aflezingsomschakelbaar: mm / inch

Verpakking: Etui

Kalibratie: A1

Aflezingsomschakelbaar: 0,02 mm

Verdeling: 1/50 mm

Verdeling: 1/1000 inch

Beklemlengte: 40 mm

**Technische beschrijving**

Kalibratie	A1
Verpakking	Etui
Aflezingsomschakelbaar	0,02 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Beklemlengte	40 mm
Verdeling	1/50 mm

Verdeling	1/1000 inch
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Norm	DIN 862
Dieptemaat	Ø 1,9
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Schuifmaat standaard

## Dienstverlening

Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	011030 200
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkkS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	011050 200

## Accessoires

Tabel voor schuifmaten	412180
Kunststof box Type MS150	412470 MS150
Kunststof box Type MS150	412468 MS150
Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500