



## Moerentang, totale lengte: 250 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	813600 250
GTIN	4003773054566
Artikelklasse	83D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tang grijs gefosfateerd, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Doorgestoken scharnier, <strong>tandverstelling</strong> met een druk op de knop, beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Zelfklemmend in het bereik 17 – 32 mm, dankzij de specifieke bekopening <strong>kan volgens het ratelprincipe worden nagedraaid.</strong>

#### Toepassing:

Snel aantrekken en losdraaien van metrische en inch-zeskantbouten, ook afgeronde en met lak bedekte bouten. Ideaal voor contra moeren.

#### Norm:

##### DIN ISO 5743

Spanwijdte: 3/8 – 1.1/4 inch

Spanwijdte: 10 - 32 mm

### Technische beschrijving

Spanwijdte	10 - 32 mm
Spanwijdte	3/8 – 1.1/4 inch
totale lengte	250 mm
Norm	DIN ISO 5743

