



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 22-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630266 6
GTIN	4018754261499
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8
in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 13 kosov art. 631000 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik: 4 kosi art. 631700 vel. 3; 4; 5; 6

T-ročaj: 1 kos, art. 633000 vel. 116

Natični ročaj: 1 kos, art. 632800 vel. 150

Podaljšek: 1 kos art. 632400 vel. 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm

Podatkovni list

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3,5-13 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	227 mm
Širina	131 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/630266-6>