

NOVUS®**Električni žebjalnik, Tip: J105EADHG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Za uporabo prijazni in ergonomični profesionalni žebjalniki za precizno pribijanje sponk iz fine ali ploščate žice ter žebļjev.

Univerzalni električni žebjalnik (230 V/16 A) z elektronsko regulacijo sile pribijanja. Priključni kabel dolžine 3 m.

- **Sistem polnjenja na spodnji strani za hitro in neproblematično polnjenje.**
- **Distančni nastavek za vzporedno pribijanje sponk.**
- **Nastavljanje sile pribijanja.**
- **Patentirana varnostna zapora.**
- **Za dober dostop tudi na ozkih mestih.**
- **Odprtina za nadzor napolnjenosti.**

Oznaka proizvajalca: J-105

Največja globina pribijanja sponk: 16 mm

Primerni tip sponk: E, A, D, H, G

Masa: 1,2 kg

Tehnični opis

Masa	1,2 kg
Primerni tip sponk	E, A, D, H, G

Oznaka proizvajalca	J-105
Največja globina pribijanja sponk	16 mm

Pribor

Garnitura sponk iz ploščate žice 1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 8 mm	078420 8
Garnitura žičnikov 1000-delna oz. 2600-delna Največja globina pribijanja sponk 14 mm	078419 14
Garnitura žičnikov 1000-delna oz. 2600-delna Največja globina pribijanja sponk 16 mm	078419 16
Garnitura sponk iz fine žice 5000-delne Največja globina pribijanja sponk 10 mm	078417 10
Garnitura sponk iz ploščate žice 1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 10 mm	078420 10
Garnitura sponk iz ploščate žice 1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 10 mm	078418 10
Garnitura sponk iz fine žice 5000-delne Največja globina pribijanja sponk 6 mm	078417 6
Garnitura sponk iz ploščate žice 1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 8 mm	078418 8
Garnitura sponk iz fine žice 5000-delne Največja globina pribijanja sponk 8 mm	078417 8
Garnitura sponk iz fine žice 5000-delne Največja globina pribijanja sponk 14 mm	078417 14
Garnitura sponk iz ploščate žice 1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 6 mm	078418 6
Garnitura sponk iz ploščate žice 1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 6 mm	078420 6
Garnitura sponk iz ploščate žice 1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 14 mm	078420 14