



## Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: 52639



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079327 52639
GTIN	616026526396
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

**Kompakten in zmogljiv kotni brusilnik** z nadzorom števila vrtljajev za konstantno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo. **Ergonomična, vitka izvedba** za izjemno dobro rokovanje. Za **360° vrtljiv izpust zraka** in vrtljiv ročaj, ki je izoliran pred vplivom nizkih temperatur. Obojestransko uporaben **zaščitni ročaj proti vibracijam**.

**Vpenjalo M14** z blokado vretena.

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Izhodna moč: 970 W

Maksimalno število vrtljajev: 12000 min<sup>-1</sup>

Največja poraba stisnjenega zraka: 1218 l/min

Navojni priključek za stisnjeni zrak: 3/8 NPT col

Priporočena velikost cevi (notranji Ø): 10 mm

Minimalni Ø plošče: 125 mm

### Tehnični opis

Največja poraba stisnjenega zraka	1218 l/min
Oznaka proizvajalca	52639

Masa	2,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,3 m/s <sup>2</sup>
Minimalni Ø plošče	125 mm
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Delovni hrup	80 dB(A)
Maksimalno število vrtljajev	12000 min <sup>-1</sup>
Izhodna moč	970 W
Navojni priključek za stisnjeni zrak	3/8 NPT col