



Mikro mazalni sistem, Tip: S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130100 S
GTIN	4045197275905
Razred artikla	11F

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje iz VA-jekla s 3-komornim tlačnim sistemom za natančno doziranje mazalnega medija.

Prednosti:

- **Enostavna uporaba.**
- **Brez zamudnega, nenatančnega ročnega mazanja.**
- **Procesna varnost in daljša življenjska doba orodij.**

Uporaba:

Za vodoravno in navpično uporabo v obdelovalnem centru. Primerno za vsa olja za rezanje navojev do 570 mm²/s viskoznosti (glejte art. 084210 in 084220). Olje se mehansko-hidravlično natančno porazdeli po steni osnovne izvrtine. Optimalna uporaba najmanjših **količin olja z mikro mazalnim sistemom** preprečuje negativen vpliv na konsistenco emulzije v obdelovalnem centru. S tem je prihranjen prehod na bistveno dražjo emulzijo z maščobnim deležem najmanj 8 %, ki je sicer potrebna za procesno varen postopek rezanja navojev.

Obseg dobave:

Mikro mazalni sistem, glavni cilinder tip S, po ena šoba tip DL in GL, polnilna brizga.

Napotek:

- **Za pribor in nadomestne dele glejte seznam nadomestnih delov.**

- **Za nadaljnje hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja s sistemom minimalnega mazanja (za navojne svedre z notranjim hlajenjem) glejte art. 338055/8056/8060 in pribor.**

Celotna dolžina L_{celotna} : 150 mm

Dolžina ohišja s šobo L_2 : 100 mm

\varnothing držala D_s (-0,02 / -0,05 mm): 20 mm

Tehnični opis

Dolžina ohišja s šobo L_2	100 mm
\varnothing držala D_s (-0,02 / -0,05 mm)	20 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	150 mm

Pribor

Visokozmogljivo rezalno olje, gosto tekoče, brez vsebnosti klora DAR 50 Visco Vsebina 20 l	084220 20
Visokozmogljivo rezalno olje, gosto tekoče, brez vsebnosti klora DAR 50 Visco Vsebina 5 l	084220 5
Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti klora Alpha 93 Vsebina 20 l	084210 20
Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti klora Alpha 93 Vsebina 5 l	084210 5
Pribor/nadomestni deli za mikro mazalni sistem Tip DL	130102 DL
Pribor/nadomestni deli za mikro mazalni sistem Tip GL	130102 GL
Glavni cilinder, kratka izvedba Tip S	130103 S
Glavni cilinder, kratka izvedba Tip XL	130103 XL
Obročni nastavek za mikro razdelilnik DL Tip M20	130104 M20
Obročni nastavek za mikro razdelilnik DL Tip M30	130104 M30
Protipovratni ventil Tip RSV	130105 RSV