


XDLT 09T308 ER, HU7810, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212943 ALU
GTIN	4045197581600
Razred artikla	21A

Opis
Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$

Podajanje f_z na zob: 0,79 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: XDLT 09T308 ER

Tip: ALUMINIJ

Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$: 1,99 mm

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLT 09T308 ER
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,99 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$ pri robljenju	1,15 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$ pri rezkanju utorov v polno	1,15 mm
Serijska	FeedKing

Zvrst	HU7810
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,15 mm
Podajanje f_z na zob	0,79 mm