


**WNMU 080608 EN-GH, PR1525, Tip: ST1400**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225621 ST1400
GTIN	4960664648962
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in **6 rezili** – z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 13°.

**Uporaba:**

**Geometrija GH** je najboljša izbira za grobo obdelavo.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Podajanje  $f_z$  na zob: 0,2 – 0,4 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: WNMU 080608 EN-GH

**Tehnični opis**

Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMU 080608 EN-GH
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ pri robljenju	8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ pri rezkanju utorov v polno	8 mm

Serijska	Kotni rezkarji
Zvrst	PR1525
Rezalni material	HM
Podajanje $f_z$ na zob	0,2 – 0,4 mm