KYOCERA

WNEU 080608 EN-GL, CA6535, Tip: S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225628 S
GTIN	4960664686568
Razred artikla	25A

Opis

Izvedba:
Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in **6 rezili** – z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 13°.
Brušena izvedba za bistveno boljšo kakovost površine.
Uporaba:
Geometrija GL je zaradi **brušene izvedbe** in **planega rezila** primerna za **dobre površine**.
Napotek:
Orientacijske vrednosti za a_e = 0,3×D.

Tehnični opis

Tip	S
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNEU 080608 EN-GL
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	CA6535

Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,06 – 0,1 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm²	pogojno primerno	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	pogojno primerno	200 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		