


**APMT 180512 ER, HB7630, Tip: INOX**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215250 INOX
GTIN	4045197601032
Razred artikla	21A

**Opis**
**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$ .

Podajanje  $f_z$  na zob: 0,2 mm

maksimalna globina rezanja  $a_{p \text{ maks.}}$  pri rezkanju utorov v polno: 9 mm

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,2 mm
Tip	INOX
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks.}}$ pri robljenju	9 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks.}}$ pri rezkanju utorov v polno	9 mm
Serija	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180512 ER
Zvrst	HB7630

Rezalni material

HM