

**APMT 060220 ER, HB7520, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215692 UNI
GTIN	4045197673787
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,25 \times D/a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks.}}$ pri rezkanju utorov v polno: 4 mm

Tehnični opis

Tip	UNI
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$ pri robljenju	6 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$ pri rezkanju utorov v polno	4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 060220 ER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM

