KOMET
CERATIZIT GROUP

# Garnitura s fino nastavljivo glavo KOMET MicroKom® hi.flex, Območje Ø vretena: 6-125mm

## Podatki za naročanje

| | |
|---|---|
| Številka za naročanje | 238390 6-125 |
| GTIN | 4047109229105 |
| Razred artikla | 24O |

## Opis

**Izvedba:**
- **Natančnost nastavljanja 0,01 mm na črtico. Natančnost nastavljanja 0,002 mm Ø čez nonij pri radialni nastavitvi do 5 mm.**
- **Centrirano v 0-položaju.**

**Uporaba:**
- **Ø 6–25 mm z art. 239925.**
- **Ø 25–44 mm z art. 239923 in art. 239920.**
- **Ø 44–63 mm z art. 239923 in art. 239921.**
- **Ø 63–93 mm z art. 239921.**
- **Ø 90–125 mm z art. 239922 in art. 239921.**

**Obseg dobave:**
1 precizno nastavljiva glava: Art. 238391 ABS50® Ø 6–125 mm
po 1 držalo za obračalne ploščice: Art. 239920
Art. 239921
1 mostiček: Art. 238395 vel. 90–125
1 telo z zobatimi zarezami: Art. 239923
1 polnilni kos: Art. 239924
po 1 držalo za notranje struženje: Art. 239925 vel. 6–8; vel. 8–12; vel. 12–18; vel. 18–25

2 obračalni ploščici: WOHX 02T001 BK6440 Nr. W00 04120.016440
po 4 obračalne ploščice: TOGX 06T102 BK60 art. W57 04140.0260
TOGX 090204 BK60 art. W57 14140.0460
po 1 ključ s T-ročajem: Vel. 5IP; 6IP; 8IP
1 ključ za notranji 6-kotnik: Vel. SW4
**Napotek:**
Ta sistem je združljiv z obstoječimi ABS in komponentami s cilindričnimi držali za fino nastavljive glave.
z notranjim hlajenjem: da

## Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Območje ∅ vretena | 6 - 125 mm |
| Držalo | ABS |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Serija | MicroKom® |
| Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |

## Pribor

| | |
|---|---|
| Mostiček za MicroKom® hi.flex in MicroKom BluFlex® 2 Območje ∅ vretena 120-155 mm | 238395 120-155 |
| Nož za notranje struženje za MicroKom hi.flex za območje ∅ vretena 8-12 mm | 239925 8-12 |
| Nož za notranje struženje za MicroKom hi.flex za območje ∅ vretena 6-8 mm | 239925 6-8 |
| Telo z zobatimi zarezami za MicroKom hi.flex | 239923 |
| Držalo za obračalne ploščice za MicroKom hi.flex | 239920 |
| Mostiček za MicroKom® hi.flex in MicroKom BluFlex® 2 Območje ∅ vretena 90-125 mm | 238395 90-125 |
| Fino nastavljiva glava KOMET MicroKom® hi.flex Območje ∅ vretena 6-125 mm | 238391 6-125 |
| Polnilni element za MicroKom hi.flex | 239924 |
| | 239925 12-18 |

| | |
|---|---|
| Nož za notranje struženje za MicroKom hi.flex za območje ∅ vretena 12-18 mm | |
| Nož za notranje struženje za MicroKom hi.flex za območje ∅ vretena 18-25 mm | 239925 18-25 |
| Držalo za obračalne ploščice za MicroKom hi.flex | 239921 |