

**Nož za zarezovalno struženje, notranji, desni, L1 = 15 mm, Ø Dmin/W: 5,2/1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270370 5,2/1
GTIN	4045197467317
Razred artikla	211

Opis

Nož za zarezovalno struženje, notranji, desni 5,2/1 mmØ držala d: 5 mm
Središčna razdalja konic F: 2,45 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks} : 0,7 mm
plana globina zareze t: 0,3 mm

Tehnični opis

Središčna razdalja konic F	2,45 mm
Minimalni Ø D _{min}	5,2 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	0,7 mm
Ø držala d	5 mm
plana globina zareze t	0,3 mm
Prevesna dolžina L ₁	15 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₁ = 15 mm