

 kurtz ersa**Spajkalna postaja, Oznaka proizvajalca: ANA60****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 082300 ANA60 |
| GTIN | 4003008054866 |
| Razred artikla | 04C |

Opis**Izvedba:**

Spajkalne postaje z regulacijo temperature s keramičnim PTC-grelnim elementom in konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur z notranjim ogrevanjem (natančno zajemanje temperature).

Osnovni model z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.

Uporaba:

Za vse potrebe spajkanja v elektroniki in elektrotehniki.

Moč segrevanja: 190 W

Čas segrevanja na 280 °C: pribl. 60 s

Zmogljivost segrevanja: 60 W

Območje regulacije temperature spajkalne konice: 150 - 450 °C

Masa spajkalnika brez priključka: 60 g

Tehnični opis

| | |
|---|--------------|
| Moč segrevanja | 190 W |
| Čas segrevanja na 280 °C | pribl. 60 s |
| Masa spajkalnika brez priključka | 60 g |
| Zmogljivost segrevanja | 60 W |
| Oznaka proizvajalca | ANA60 |
| Območje regulacije temperature spajkalne konice | 150 - 450 °C |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Razspajkalna črpalka PDD03, iz antistatične umetne mase | 082355 |
| Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm | 082365 1 |
| Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm | 082365 1,5 |
| Spajkalna žica Sn60Pb40, rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm | 082360 1,5 |
| Spajkalna žica Sn60Pb40, rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm | 082360 1 |
| Spajkalna mast, 20 g | 082370 |
| Spajkalna konica Oznaka proizvajalca 832SDLF | 082400 832SDLF |
| Spajkalna konica Oznaka proizvajalca 832CDLF | 082400 832CDLF |
| Spajkalna konica Oznaka proizvajalca 832EDLF | 082400 832EDLF |