

Mitutoyo

Digitalno pomično merilo s sistemom AOS in okroglim merilnikom globine, Merilno območje: 150 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412637 150
GTIN	4946368667775
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Merilni rezultat je prikazan z razločnimi številkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.

- **Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.**
- **Majhna poraba energije (20000 h neprekinjene uporabe), prikaz stanja napolnjenosti baterije.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.

Pakiranje: čvrsta škatla

Standard: DIN 862

Globinski omejevalnik: \varnothing 1,9

Kalibriranje: A1

Odčitavanje: 0,01 mm

Točnost: 0,03 mm

Dolžina konic: 40 mm

Tehnični opis

Z globinskim omejevalnikom	da
Višina števil LCD prikazovalnika	9 mm
Dolžina konic	40 mm

Kalibriranje	A1
Standard	DIN 862
Čas delovanja	20.000 h
Globinski omejevalnik	Ø 1,9
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,03 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Merilni postopek merilne naprave	elektromagnetni induktivni postopek
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Standardno pomično merilo

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	011030 200
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	011050 200

Pribor

Škatla iz umetne mase Tip MS150	412468 MS150
Škatla iz umetne mase Tip MS150	412470 MS150
Gumbasta/posebna baterija Mednarodna velikost izvedbe 357	081560 357
Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120