Back 64 mm, för T-Rex / Centro Gripp Mobil, För typ: 125

Beställningsdata

Ordernummer	361222 125
GTIN	4250364400749
Artikelklass	34A

Beskrivning

Användningsdata:
För inspänning av små till medelstora arbetsstycken. Uppspänning av råämnen kan ske via 2 inställbara greppinsatser. Släta anläggningsytor för inspänning av förbearbetade arbetsstycken.
Passar till:
Rörliga backar för T-Rex nr 361202 och Centro Grip 361180.

Teknisk beskrivning

Spännvidd S2	66 – 138 / – mm
backbredd b	96 mm
Bredd b_1	64 mm
Spännvidd S1	21 – 68 / 22 – 144 mm
backhöjd h	45 mm
passar färgkod	Centro Gripp
passar färgkod	T-Rex
n_1	37 mm
Höjd h_2	14 mm

backlängd l	79 mm
För typ	125
Spännvidd S3	131 – 209 / 137 – 286 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar