

74 02 200 T

Kraft-Seitenschneider mit Befestigungsöse



- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung



20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkachse.

Artikel-Nr.	74 02 200 T
EAN	4003773080084
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Länge mm	200
Gewicht netto g	305



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten