

74 02 200

Kraft-Seitenschneider



- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkchse.

Artikel-Nr.	74 02 200
EAN	4003773040309
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Länge mm	200
Gewicht netto g	304



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

