

# 83 20 010

## Rohrzange 45°



- Schwedische Form
- 45° abgewinkeltes Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.	83 20 010
EAN	4003773014218
Zange	rot pulverbeschichtet
Spannweite mm	42
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	42
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	1 5/8
Innendurchmesser Zoll Zoll	1
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	42
Länge mm	320
Gewicht netto g	817



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
83 99 010	4003773053446	Rändelmutter mit Feder für 83 010