


83 20 015

Rohrzange 45°



- Schwedische Form
- 45° abgewinkeltes Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.	83 20 015
EAN	4003773014225
Zange	rot pulverbeschichtet
Spannweite mm	60
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	60
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	2 3/8
Innendurchmesser Zoll Zoll	1 1/2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	60
Länge mm	430
Gewicht netto g	1408



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
83 99 015	4003773053460	Rändelmutter mit Feder für 83 015