

83 20 020

Rohrzange 45°



- Schwedische Form
- 45° abgewinkeltes Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.	83 20 020
EAN	4003773014232
Zange	rot pulverbeschichtet
Spannweite mm	70
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	70
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	2 3/4
Innendurchmesser Zoll Zoll	2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	70
Länge mm	570
Gewicht netto g	2596



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
83 99 020	4003773053477	Rändelmutter mit Feder für 83 020