

83 30 005

Rohrzange S-Maul



- Schlankes, S-förmiges Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	83 30 005
EAN	4003773025221
Zange	rot pulverbeschichtet
Spannweite mm	35
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	35
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	1 1/2
Innendurchmesser Zoll Zoll	1/2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	35
Länge mm	245
Gewicht netto g	472



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
83 99 005	4003773053453	Rändelmutter mit Feder für 83 005