

# 83 30 030

## Rohrzange S-Maul



- Schlankes, S-förmiges Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	83 30 030
EAN	4003773014164
Zange	rot pulverbeschichtet
Spannweite mm	100
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	120
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	4 3/4
Innendurchmesser Zoll Zoll	3
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	10-120
Länge mm	680
Gewicht netto g	4366



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
83 99 030	4003773053484	Rändelmutter mit Feder für 83 030