

# 83 60 020

## Rohrzange S-Maul mit Schnelleinstellung



- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	83 60 020
EAN	4003773078838
Zange	rot pulverbeschichtet
Griffe	
Innendurchmesser Zoll Zoll	2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	70
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	70
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	2 3/4
Innendurchmesser mm	50
Länge mm	560
Gewicht netto g	2420



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten