

# 83 61 015

## Rohrzange S-Maul mit Schnelleinstellung



- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	83 61 015
EAN	4003773077619
Zange	grau pulverbeschichtet
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Spannweite mm	60
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	60
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	2 3/8
Innendurchmesser Zoll Zoll	1 1/2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	60
Innendurchmesser mm	37,5
Länge mm	420
Gewicht netto g	1470



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

