

09 02 240

# Kabelzange "Lineman's Pliers"

amerikanisches Modell



- Hoch übersetzt für leichtes Schneiden
- 50 % Kräftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

<b>Artikel-Nr.</b>	09 02 240
<b>EAN</b>	4003773065005
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	4,6
<b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	3,0
<b>Länge mm</b>	240
<b>Gewicht netto g</b>	470



Lange Schneiden zum Trennen von flachen Kabeln

Kreuzgezahnte Greiffläche für festes Zupacken und Ziehen beim Zaunbau



09 11/12 240: Universelle Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks

09 11/12 240: Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt



Lange Schneiden zum Trennen von flachen Kabeln

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

