

13 42 165

Abmantelungszange



- Zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel)
- Erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
- Leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
- Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm²
- Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
- Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
- 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	13 42 165
EAN	4003773079675
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zange	schwarz atramentiert
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,2
Abmantelungswerte (Durchmesser) Ø mm	8 - 13
Abisolierwerte Quadratmillimeter mm²	0,75 - 1,5 / 2,5
Länge mm	165
Gewicht netto g	176

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten