

13 62 180

KNIPEX StriX Abisolierzange mit Kabelschere



- Für ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Abstufung in der Backe als optische Orientierungshilfe zum Abisolieren konstanter Längen (11 mm und 16 mm)
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Scherschneide zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.	13 62 180
EAN	4003773081302
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig mm²	50
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig (Durchmesser) Ø mm	15
Abisolierwerte Quadratmillimeter mm²	10
AWG	7
Abisolierwerte (Durchmesser) Ø mm	5
Länge mm	180
Gewicht netto g	210

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten