

13 66 180 T

KNIPEX StriX Abisolierzange mit Kabelschere mit Befestigungsöse



- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Abstufung in der Backe als optische Orientierungshilfe zum Abisolieren konstanter Längen (11 mm und 16 mm)
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Scherschneide zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Artikel-Nr.	13 66 180 T
EAN	4003773081906
Zange	verchromt
Kopf	
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	15
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm²	50
Abisolierwerte Quadratmillimeter mm²	10
Abisolierwerte (Durchmesser) Ø mm	5
AWG	7
Länge mm	180
Gewicht netto g	212

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten