

14 25 160

Abisolier-Seitenschneider



- Mit langer Schneide
- Hohe Schneidleistung durch Kraftgelenk
- Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm²
- Komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x 2,5 mm²
- Lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	14 25 160
EAN	4003773028697
Zange	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	1,5
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Abisolierwerte Quadratmillimeter mm²	1,5 + 2,5
AWG	15 + 13
Länge mm	160
Gewicht netto g	224



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

