

41 04 180

Gripzange



- Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet
 - Form:Backen für Rundmaterial, mit Drahtschneider

Artikel-Nr.	41 04 180
EAN	4003773002741
Form	0
Zange	glanzverzinkt
Spannkapazität rund mm	30
Spannkapazität 4-kant mm	20
Spannkapazität 6-kant mm	30
Länge mm	180
Gewicht netto g	363

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
41 09 01	4003773053149	Zugfeder für 41 und 42