

# 41 04 300

## Gripzange



- Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet
  - Form:Backen für Rundmaterial, mit Drahtschneider

<b>Artikel-Nr.</b>	41 04 300
<b>EAN</b>	4003773022183
<b>Form</b>	0
<b>Zange</b>	glanzverzinkt
<b>Spannkapazität rund mm</b>	65
<b>Spannkapazität 4-kant mm</b>	30
<b>Spannkapazität 6-kant mm</b>	34
<b>Länge mm</b>	300
<b>Gewicht netto g</b>	923

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
41 09 01	4003773053149	Zugfeder für 41 und 42
41 09 300 01	4003773053156	Zugfeder für 41 04 300