

41 24 225

Gripzange



- Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet
 - Form: gerade Backen für Flachmaterial



Artikel-Nr.	41 24 225
EAN	4003773023487
Zange	glanzverzinkt
Form	2
Spannkapazität rund mm	25
Spannkapazität 4-kant mm	16
Spannkapazität 6-kant mm	30
Länge mm	225
Gewicht netto g	504

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
41 09 01	4003773053149	Zugfeder für 41 und 42